

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.702 Asennusprofiili ISV

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.702 - Asennusprofiili ISV VX-kaappeihin

Kannatinkehysten pystysuoraan jaotteluun VX/TS/SE-kaapissa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.702
Tuotekuvaus	Kannatinkehysten pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Mitat	Korkeus: 300 mm
Koko	Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,7 kg
Bruttopaino	0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Asennusprofiili TS, SE