

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.706 Asennusprofiili ISV

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.706 - Asennusprofiili ISV VX-kaappeihin

Kannatinkehyyksen pystysuoraan jaotteluun VX/TS/SE-kaapissa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.706
Tuotekuvaus	Kannatinkehyyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Mitat	Korkeus: 900 mm
Koko	Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 6
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Asennusprofiili TS, SE