

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.711 Asennusprofiili ISV

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.711 - Asennusprofiili ISV VX-kaappeihin

Kannatinkehyyksen pystysuoraan jaotteluun VX/TS/SE-kaapissa.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.711
Tuotekuvaus	Kannatinkehyyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Mitat	Korkeus: 1.650 mm
Koko	Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 11
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,654 kg
Bruttopaino	4,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	ISV asennusprofiili K=11