

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.722

# Poikittaisprofiili ISV

Osavaltio: 11.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.722 - Poikittaisprofiili ISV VX-kaappeihin

Kannatinkehyyksen vaakasuoraan jaotteluun VX/TS-kaapissa.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.722
Tuotekuvaus	Kannatinkehyyksen vaakasuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Mitat	Leveys: 500 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,65 kg
Bruttopaino	0,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV ISV poikkiprofiili kannatinkehyykselle VX:lle, 2 WU (500 mm), VX:lle, SE:lle ja TS:lle.