

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.723 Poikittaisprofiili ISV

Osavaltio: 24.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.723 - Poikittaisprofiili ISV VX-kaappeihin

Kannatinkehysten vaakasuoraan jaotteluun VX/TS-kaapissa.

## ominaisuudet

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tilausnro               | SV 9666.723   |
| Tuotekuvaus             | Kannatinkehysten vaakasuoraan jaotteluun kaapissa.  |
| Materiaali              | teräslevy   |
| Pintakäsittely          | Sinkitty  |
| Mitat                   | Leveys: 750 mm  |
| Koko                    | Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3  |
| Pakkausyksikkö          | 2 kpl   |
| Nettopaino              | 0,81 kg   |
| Bruttopaino             | 1,01 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike      | 39269097  |
| ETIM 9                  | EC002270  |
| ECLASS 8.0              | 27400613  |
| Tuotekuvaus             | SV ISV poikkiprofiili kannatinkehykselle VX:lle, 3 WU (750 mm), VX:lle, SE:lle ja TS:lle, 2kpl.             |