


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.724 Poikittaisprofiili ISV

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.724 - Poikittaisprofiili ISV VX-kaappeihin

Kannatinkehyyksen vaakasuoraan jaotteluun VX/TS-kaapissa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.724
Tuotekuvaus	Kannatinkehyyksen vaakasuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Mitat	Leveys: 1.000 mm
Koko	Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 4
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,3 kg
Bruttopaino	1,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	ISV-kannatinkehyyksen poikkiprofiili 2kpl