

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.732 Syvyyskorotusjalka

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.732 - Syvyyskorotusjalka ISV-asennussarjalle

ISV-asennussarjan kiinnittämiseksi kaappiin.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.732
Tuotekuvaus	Asennussarjan kiinnittämiseen kaappiin.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle	9666.902 9666.912 9666.922 9666.932
Sopii:	Kaappityyppi: VX Syvyys: = 400 mm = 500 mm = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,04 kg
Bruttopaino	3,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),