

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.754 Asennusprofiili ISV

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.754 - Asennusprofiili ISV AX-kaapeille

Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun AX/AE -kaapissa.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9666.754
Tuotekuvaus	Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Mitat	Korkeus: 600 mm
Koko	Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,718 kg
Bruttopaino	0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Asennusprofiili AE-kaapille H=4, VE=2kpl