


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9670.025

Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 19.5.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9670.025 - Rivitysjärjestelmät TS 8 Kytkinlistakaapit

TS 8 -rivitysjärjestelmät, sähköenergian jakamiseen varokesuojatuilla kytkinlistoilla, merkki Jean Müller tai ABB.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9670.025
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko, saranointi oikealla, vasemmalta avoin Katto Takaseinä Pohjalevy, kolmiosainen Lukitus: 3 mm kaksoislehti 4 nostosilmukkaa Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 3X:ään asti, riippuen verhoilusta
Mitat	Leveys: 1.000 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	133.5
Bruttopaino	144.2
EAN	4028177814554
ETIM 9	EC002525

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180101

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK