


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.190
Osaovet

Osavaltio: 13.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.190 - Osaovet TS-kaappiin

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 9672.190
Tuotekuvaus	Sopii TS-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600 – 1 000 mm) voidaan asentaa näyttökehys SZ 2305.000. Vakiona kaksoislehtiavainpesä, vaihdettavissa muihin lukkojärjestelmiin, rakenne F, ja korkeuden ollessa vähintään 600 mm Komfort-kahvaan.
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Erotuslista Saranat Lukko-osat Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54, kaapin ollessa täydellinen
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	32 kg
Bruttopaino	34 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Osaovi 800x2000mm