


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.940

TS-asennuskisko 17 x 17 mm

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.940 - TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin

Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille.



ominaisuudet

Tilausno	SV 9673.940
Rakenne	Ulompaa asennustasoa varten
Tuotekuvaus	Asennusprofiili TS-rasterilla kolmella sivulla. Sopii apurakenteen valmistukseen virtakiskojen tilan erottamista varten, asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormille, kiinnitys TS 8 -kaapin sisempään tai ulompaan asennustasoon.
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Sinkitty
Pituus	262,5 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 Leveys: = 400 mm Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,261 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234

ominaisuudet

Tuotekuvaus

TS-asennuskisko 12kpl