

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9674.782 Kannatinkehys

Osavaltio: 25.6.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9674.782 - Kannatinkehys DIN-kiskoasenteisille laitteille

Kannatinkehysarja DIN-kiskoasenteisten laitteiden (esim. MCB:t) asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9674.782
Tuotekuvaus	Kannatinkehysarja DIN-kiskoasenteisten laitteiden (esim. MCB:t) asennukseen. Kannatinkiskojen kiinnitys tapahtuu kahdella asennuskulmalla toimintalohkon sivuseinämoduuleihin sisäiseen erotukseen. Peitelevy kiinnitetään kannatinkehukseen pyällelyillä ruuveilla. Yhdessä toimintalohkojakajien, osa-asennuslevyjen ja sivuseinämoduulien kanssa voidaan toteuttaa Form 2, 3 tai 4 mukainen sisäinen alijako.
Materiaali	Kannatinkehys: Teräslevy, sinkitty, 1,5 mm Peitelevy: Teräslevy, maalattu, 1,5 mm
Toimitus	Kannatinkiskot 2 asennuskulmaa 1 peitelevy aukotuksella Sis. kiinnitystarvikkeet
Toimintalohkon korkeus	300 mm
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Jakoyksiköiden määrä 17,5 mm	2 x 36
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4.945
Bruttopaino	5.205
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177543843
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613