

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9675.212

Jakeluvirtakisko

Osavaltio: 15.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9675.212 - Jakeluvirtakisko 30 x 10 mm



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9675.212
Rakenne	Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon taakse Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon sisälle (Indoor)
Tuotekuvaus	Valmisteltu T-liitinsarjojen liitääntä varten.
Materiaali	E-Cu
Pituus	1 610 mm
Sopii:	Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N.
Sopii:	Korkeus: = 2.200 mm = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4.3
Bruttopaino	4.327
Kuparimäärä (kg/kappale)	4.3
Tullitariffinimike	74071000
EAN	4028177575936
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27370303

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK