

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9675.232

Jakeluvirtakisko

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9675.232 - Jakeluvirtakisko PLS 1600



ominaisuudet

Tilausno	SV 9675.232
Rakenne	Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon taakse Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon sisälle (Indoor)
Tuotekuvaus	Valmisteltu T-liitinsarjojen liitääntä varten.
Materiaali	E-Cu
Pituus	1 550 mm
Sopii:	Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N. Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N.
Sopii:	Korkeus: = 2.200 mm = 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12,51 kg
Bruttopaino	12,51 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	12,51
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27370303
Tuotekuvaus	Jakovirtakisko 1610mm PLS1600

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK