

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.700**

**Liitäntälevy**

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.700 - Liitäntälevy kaapelikengille

Kaapelikengien liittämiseen Flat-PLS-virtakiskojärjestelmään, jossa 2 – 4 kiskoa per johdin.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9676.700
Tuotekuvaus	Kaapelikengien liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali	Liitäntälevy: E-Cu, niklattu Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus	Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja) Kierrenasta
Asennusohje	Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Kiskot/johdin	2
Mitat	Kierre: M12
Kiinnitysmitta	20 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,6 kg
Bruttopaino	0,612 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,49
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Liitinlevy M12 pulteilla

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

ABS  
DNV  
Lloyds Register

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK