


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Suoraliitin

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - Suoraliitin pyöröjohtimille

95 - 300 mm²:n pyöröjohtimien suoraan liittämiseen (yksi- tai monisäikeiset).

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9676.730
Tuotekuvaus	Pyöröjohtimien liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali	Liittimet: Messinki, sinkitty Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus	Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
Asennusohje	Tarvittava ruuvien pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Kiskot/johdin	2
Pyöröjohdinten liitäntä	95 - 300 mm ²
Kiinnitysmitta	60 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,32 kg
Bruttopaino	0,327 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Flat-PLS liitinlevy pyöreälle kaapelille 95-300mm ² . Ei sisällä ruuvia.

Hyväksynnät

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK