

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.748

## Liitântälevy

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.748 - Liitäntälevy lamelloiduille kuparikiskoille

Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.

## ominaisuudet

|   |  |
|---|--|
| Tilausno  | SV 9676.748  |
| Tuotekuvaus                                       | Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.  |
| Materiaali  | Liitäntälevy: E-Cu<br>Painekappale: Ruostumaton teräs<br>Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs   |
| Toimitus  | Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)  |
| Asennusohje                                       | Tarvittava ruuvien pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.<br>Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10 |
| Kiskot/johdin                                     | 2  |
| Kiinnitysmitta                                    | 50 mm  |
| Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K) | 63 x 20 mm   |
| Sopii lamelloiduille kuparikiskoille              | Määrä: 2<br>lamellien määrällä: 10<br>lamellileveydellä: 63 mm<br>lamellipaksuudella: 1 mm   |
| Pakkausyksikkö                                    | 1 kpl  |
| Nettopaino  | 0,47 kg  |
| Bruttopaino                                       | 0,478 kg   |
| Kuparimäärä (kg/kappale)                          | 0,19   |
| Tullitariffinimike                                | 73269098   |
| ETIM 9  | EC002270   |
| ECLASS 8.0  | 27400613   |

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SV liitäntälevy 2x10x63x1MM

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK