

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.748**

**Liitântälevy**

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.748 - Liitäntälevy lamelloiduille kuparikiskoille

Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9676.748
Tuotekuvaus	Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali	Liitäntälevy: E-Cu Painekappale: Ruostumaton teräs Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus	Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
Asennusohje	Tarvittava ruuvien pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Kiskot/johdin	2
Kiinnitysmitta	50 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	63 x 20 mm
Sopii lamelloiduille kuparikiskoille	Määrä: 2 lamellien määrällä: 10 lamellileveydellä: 63 mm lamellipaksuudella: 1 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,47 kg
Bruttopaino	0,478 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,19
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SV Flat-PLS liitinlevy lamellikuparille 2x10x63x1

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK