


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.749

Liitântälevy

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.749 - Liitäntälevy lamelloiduille kuparikiskoille

Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9676.749
Tuotekuvaus	Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali	Liitäntälevy: E-Cu Painekappale: Ruostumaton teräs Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus	Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
Asennusohje	Tarvittava ruuvien pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Kiskot/johdin	2
Kiinnitysmitta	50 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	100 x 20 mm
Sopii lamelloiduille kuparikiskoille	Määrä: 2 lamellien määrällä: 10 lamellileveydellä: 100 mm lamellipaksuudella: 1 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,62 kg
Bruttopaino	0,639 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,27
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SV liitäntälevy flexibarille

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK