

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.060

## NH-kuormanerotuskisko

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.060 - NH-kuormanerotuskisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.060
Rakenne	Kytettävisä 3-napaisesti
Toimintotapa	Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016
NH-koko	00
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	alas
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M8
Installation type	Liitinkiinnitys
Napojen määrä	3-nap.
Nimelliskäyttöjännite	800 V (AC), 3~
Nimellisvirta maks.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Muunninasennukseen	Joo
Mitat	Leveys: 50 mm Korkeus: 676 mm
Pyöröjohdinten liitântä	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

## ominaisuudet

Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,12 kg
Bruttopaino	5,14 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,072
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV NH-kuormaerotinlista, koko 00, 160 A, 800 V, 3-napainen, ruuvi M8, 185 mm -järjestelmä, kaapelivienti ylhäältä, kiristinkiinnitys

## Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---