

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.065

NH-kuormanerotuskisko

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.065 - NH-kuormanerotuskisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SV 9677.065 |
| Rakenne | Kytettävisä 3-napaisesti |
| Toimintotapa | Käyttäjstä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia |
| Väri | Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016 |
| NH-koko | 00 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 185 mm |
| Johtimien lähtö | alas |
| Liitântätapa (sähköinen) | Ruuvi M8 |
| Installation type | Ruuvikiinnitys |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Nimelliskäyttöjännite | 800 V (AC), 3~ |
| Nimellisvirta maks. | 160 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Muunninasennukseen | Joo |
| Mitat | Leveys: 50 mm Korkeus: 676 mm |
| Pyöröjohdinten liitântä | 1,5 - 95 mm ² |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|---|
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 10 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 5,02 kg |
| Bruttopaino | 5,14 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,959 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Tuotekuvaus | SV NH-kuormaerotinlista koko NH00, kaapeliläpivienti alhaalta (1,5-95mm ²), 160A, 800V, 3-napainen, pultti M8, ruuvikiinnitys, 185mm -järjestelmä |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|