

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.100

NH-varoke-erotinkisko

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.100 - NH-varoke-erotinkisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro | SV 9677.100 |
| Rakenne | Kytkevissä 3-napaisesti |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia |
| Väri | Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016 |
| NH-koko | 1 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 185 mm |
| Johtimien lähtö | ylös/alas |
| Liitântätapa (sähköinen) | Pultti M12 |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Nimelliskäyttöjännite | 800 V (AC), 3~ |
| Nimellisvirta maks. | 250 A |
| Ohje | Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Muunninasennukseen | Joo |
| Mitat | Leveys: 100 mm Korkeus: 670 mm |
| Pyöröjohdinten liitântä | 6 - 240 mm ² |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 10 mm |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 4,78 kg |
| Bruttopaino | 5,18 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 1,73 |
| Tullitariffinimike | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Tuotekuvaus | SV NH-varokekuormanerotinlista, koko 1, 250 A, 800 V, 3-napainen, pultti M12, 185 mm -järjestelmä, soveltuu virtamuuntajan asentamiseen |

Hyväksynät

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hyväksynät | CQC-CCC |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |