

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.165

NH-kuormanerotuskisko

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.165 - NH-kuormanerotuskisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.165
Rakenne	Kytettävisä 3-napaisesti
Toimintotapa	Käyttäjstä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016
NH-koko	1
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	ylös
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M12
Installation type	Ruuvikiinnitys
Napojen määrä	3-nap.
Nimelliskäyttöjännite	800 V (AC), 3~
Nimellisvirta maks.	250 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 772 mm
Pyöröjohdinten liitântä	6 - 240 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,84 kg
Bruttopaino	11,94 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	2,868
Tullitariffinimike	85361090
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV NH-kuormaerotinlista koko NH1, kaapeliläpivienti ylhäältä (6-240mm ²), 250A, 800V, 3-napainen, pultti M12, ruuvikiinnitys, 185mm -järjestelmä

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---