

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.260

NH-kuormanerotuskisko

Osavaltio: 24.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.260 - NH-kuormanerotuskisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SV 9677.260 |
| Rakenne | Kytettävisä 3-napaisesti |
| Toimintotapa | Käyttäjstä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia |
| Väri | Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016 |
| NH-koko | 2 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 185 mm |
| Johtimien lähtö | alas |
| Liitântätapa (sähköinen) | Ruuvi M12 |
| Installation type | Ruuvikiinnitys |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V (AC), 3~ |
| Nimellisvirta maks. | 400 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät) |
| Mitat | Leveys: 100 mm Korkeus: 772 mm |
| Pyöröjohdinten liitântä | 6 - 240 mm ² |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 10 mm |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 11,82 kg |
| Bruttopaino | 12,22 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 3,685 |
| Tullitariffinimike | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Tuotekuvaus | SV NH-kuormaerotinlista koko NH2, kaapeliläpivienti alhaalta (6-240mm ²), 400A, 690V, 3-napainen, pultti M12, ruuvikiinnitys, 185mm -järjestelmä |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|