

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.265

# NH-kuormanerotuskisko

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.265 - NH-kuormanerotuskisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.265
Rakenne	Kytettävisissä 3-napaisesti
Toimintotapa	Käyttäjältä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016
NH-koko	2
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	ylös
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M12
Installation type	Ruuvikiinnitys
Napojen määrä	3-nap.
Nimelliskäyttöjännite	690 V (AC), 3~
Nimellisvirta maks.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 772 mm
Pyöröjohdinten liitântä	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm

## ominaisuudet

---

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13,5 kg
Bruttopaino	14 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	4,003
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV NH slimline switch disconnecter, size 2, 400 A, 690 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outlet top, screw attachment

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---