

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.340

## NH-varoke-erotinkisko

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.340 - NH-varoke-erotinkisko

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.340
Rakenne	Kytkevissä 3-napaisesti
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001 Kahva: RAL 7016
NH-koko	3
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	alas
Liitântätapa (sähköinen)	Pultti M12
Napojen määrä	3-nap.
Nimelliskäyttöjännite	690 V (AC), 3~
Nimellisvirta maks.	1 250 A
Ohje	Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Muunninasennukseen	Joo
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 670 mm
Pyöröjohdinten liitântä	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm

## ominaisuudet

---

Double disconnector	Joo
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	14 kg
Bruttopaino	14,4 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	6,838
Tullitariffinimike	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Tuotekuvaus	NH-varokeytkinlista koko 3 (1250A) 3~

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---