


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.450 Kontaktliittimet

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.450 - Kontaktiliittimet NH-varokekytkinlistoille/ liitännäsovitinille

Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.450
Tuotekuvaus	Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty E-Cu, tinattu
Rakennekoolle	00
Ohje	Käyttö mahdollinen vain kosketussuojan peitteellä varustetussa virtakiskojärjestelmässä (peiteprofiili, halkaistu)
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,225 kg
Bruttopaino	0,24 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73182900
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Kontaktiliittimet 185mm vp=3kpl