

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.470 Virtakiskoliittimet

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.470 - Virtakiskoliittimet NH-varokekytkinlistoille/ liitäntäsovittimelle

Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.470
Tuotekuvaus	Komponenttien asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Rakennekoolle	00
Ohje	Käyttö mahdollinen vain ilman kosketussuojan peitettä olevassa virtakiskojärjestelmässä (peiteprofiili, halkaistu)
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,15 kg
Bruttopaino	0,138 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,003
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	Kiskoliitin NH-varokekytkinlistalle 00 3kpl