

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.610

## Kiskoliitin

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.610 - Kiskoliitin

Virtakiskojen 40 x 10 – 120 x 10 mm yhdistämiseen ilman porauksia.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.610
Tuotekuvaus	Lattavirtakiskojen liittämiseen ilman porauksia.
Materiaali	E-Cu
Pintakäsittely	Tinattu
Kiskovahvuudelle (mm) / tarvittava määrä kiskoa kohti	40 x 10 / 1 80 x 10 / 2 100 x 10 / 1
Ohje	Käytettäessä virtakiskoja 100 x 10 mm tarvitaan 1 kpl 9677.610 ja 9677.620
Sopii virtakiskoille	40 x 10 80 x 10 100 x 10
Mitat	Pituus: 40 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,44 kg
Bruttopaino	0,5 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,407
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Tuotekuvaus	SV kiskoliitin, E-Cu tinattu 40/80/100x10 mm, P=40 mm, 185 mm -järjestelmä

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK