

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.620

Kiskoliitin

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.620 - Kiskoliitin

Virtakiskojen 40 x 10 – 120 x 10 mm yhdistämiseen ilman porauksia.

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Tilausnro | SV 9677.620 |
| Tuotekuvaus | Lattavirtakiskojen liittämiseen ilman porauksia. |
| Materiaali | E-Cu |
| Pintakäsittely | Tinattu |
| Kiskovahvuudelle (mm) / tarvittava määrä kiskoa kohti | 60 x 10 / 1 100 x 10 / 1 120 x 10 / 2 |
| Ohje | Käytettäessä virtakiskoja 100 x 10 mm tarvitaan 1 kpl 9677.610 ja 9677.620 |
| Sopii virtakiskoille | 60 x 10 100 x 10 120 x 10 |
| Mitat | Pituus: 60 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,68 kg |
| Bruttopaino | 0,72 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,602 |
| Tullitariffinimike | 74071000 |
| ETIM 9 | EC000713 |
| ECLASS 8.0 | 27400606 |
| Tuotekuvaus | Kiskoliitin 185 mm kiskojärjestelmään |

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK