

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.710 Laiteadapterit

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - Laiteadapterit liitinkiinnitys

Valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens tehokytkimien. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.710
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	alas
Installation type	Liitinkiinnitys
Napojen määrä	3-nap.
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Sopii kytkentälaitteisiin etupuolisella ruuviliitännällä Voidaan asentaa virtakiskojärjestelmään peiteprofiililla tai ilman
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 652 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	21,12 kg
Bruttopaino	22,2 kg

## ominaisuudet

Kuparimäärä (kg/kappale)	14,68
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV CB-adapteri 1250/1600 A, 690 V, 3-napainen, 185 mm -järjestelmä, liitinkiinnitys, katkaisijoiden kiinnittämiseen.

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK