


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.770 Laiteadapterit

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - Laiteadapterit liitinkiinnitys

Valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens tehokytkimien. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.770
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännäuhat
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	alas
Installation type	Liitinkiinnitys
Napojen määrä	3-nap.
Nimellisvirta maks.	630 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin Sopii kytkentälaitteisiin etupuolisella ruuviliitännällä Voidaan asentaa virtakiskojärjestelmään peiteprofiililla tai ilman
Mitat	Leveys: 150 mm Korkeus: 585 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,2 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	6,629 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	3,754
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK