


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810 Virtamuunnin

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.810
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	00
Sopii tilausnumerolle	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuviliittimet
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm ²

ominaisuudet

Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,21 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	Virtamuun. 150/5A NH v.kytkinlistalle 00

Hyväksynät

Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus Vaativustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---