


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810 Virtamuunnin

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.810
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	00
Sopii tilausnumerolle	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuviliittimet
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm ²
Nimellistaajuus	50 - 50 - Hz

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,21 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV virtamuuntaja 150/5A, NH varokekuormanerotimille / NH varoke-erottimille, koko NH00

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---