

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.860 Virtamuunnin

Osavaltio: 14.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.860 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.



## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.860
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	1 - 3
Sopii tilausnumerolle	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Pyöröjohdin 2,5 mm <sup>2</sup> (pituus 1,5 m)
Insulation material (class)	B
Primary current	250 A
Accuracy Class	1

## ominaisuudet

---

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitäntä	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,28 kg
Bruttopaino	0,31 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	Virtamuun. 250/5A NH v.kytkinlistall 1-3

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---