

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.865 Virtamuunnin

Osavaltio: 9.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.865 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.865
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	1 - 3
Sopii tilausnumerolle	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

ominaisuudet

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm ²
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,13 kg
Bruttopaino	0,16 kg
Tullitariffinimike	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Virtamuuntaja 250 A/ 5 A NH-varokekytkinlistoihin, koko 1–3 (SV 9677.XXX)