

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.880 Virtamuunnin

Osavaltio: 28.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.880 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.880
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	1 - 3
Sopii tilausnumerolle	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Pyöröjohdin 2,5 mm ² (pituus 1,5 m)
Insulation material (class)	B
Primary current	600 A
Secondary current	5 A

ominaisuudet

Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitäntä	2,5 - 4 mm ²
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,32 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Virtamuunnin 600/5A (185MM)

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---