

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.885 Virtamuunnin

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.885 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.885
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	3
Sopii tilausnumerolle	9677.300 9677.310 9677.315 9677.340 9677.770 9677.780 9677.900
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Insulation material (class)	H
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Nettopaino	0,168 kg
Bruttopaino	0,17 kg
Tullitariffinimike	85044087
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Virtamuuntaja 600 A/5 A, NH-varokekytkinlistaan, koko 3 / liitäntä- ja laiteadapteri (SV 9677.XXX)