

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 4.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Liitäntäadapteri

Pyöröjohdinten liitäntään. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.900
Materiaali	Runko: lasikuituvahvistettu polyesteri Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitântätapa (sähköinen)	Ruuvi M12
Napojen määrä	3-nap.
Nimellisvirta maks.	800 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 665 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	6 - 240 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,5 kg
Bruttopaino	5 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	3,128
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SV Liitäntäadapteri , 800 A, 690 V, 3-napainen, johtimien lähtö ylös/
alas, pyöröjohdinliitäntä 6–240 mm²

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK