

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.905 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.905 - Liitäntäadapteri

Pyöröjohdinten liitäntään. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.905
Materiaali	Runko: lasikuituvahvistettu polyesteri Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kosketussuojalevy
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Ruuvi M12
Napojen määrä	3-nap.
Nimellisvirta maks.	1 400 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Käytettäessä komponentteja virtakiskoissa, joissa on kosketussuojalevy, on käytettävä kontaktipuristinta
Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 960 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	6 - 300 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	11 kg
Bruttopaino	11,5 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	4,41
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27370304

---

Tuotekuvaus

SV liitäntäadapteri, 1400 A, 690 V, 3-napainen, 185 mm -järjestelmä, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, pyöreä johdinliitäntä 6-300 mm<sup>2</sup>.

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK