


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.910

Liitäntäpala

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.910 - Liitäntäpala

Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.910
Tuotekuvaus	Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty E-Cu, tinattu
Liitintilan korkeus	20 mm
Liitintilan leveys	80 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Mitat	Leveys: 98 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,9 kg
Bruttopaino	0,982 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	Liitäntäadapteri 185mm kiskojarj. 1600A

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK