


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.915

## Liitäntäpala

Osavaltio: 29.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.915 - Liitöntäpala

Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.915
Tuotekuvaus	Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty E-Cu, tinattu
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	1 000 A
Mitat	Leveys: 98 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	185 - 300 mm <sup>2</sup>
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,2 kg
Bruttopaino	1,35 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,893
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm <sup>2</sup>

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK