

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920

Liitäntäpala

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.920 - Liitäntäpala

Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.920
Tuotekuvaus	Johtimien tai lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty E-Cu, tinattu
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Kaapelikenkä M12
Nimellisvirta maks.	1 600 A
Mitat	Leveys: 98 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	240 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,6 kg
Bruttopaino	1,662 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,471
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Tuotekuvaus	SV liitäntäadapteri 1600A, 690 V, 1-napainen, 185 mm -järjestelmä, kaapeliläpivienti ylhäältä/alhaalta, pyöreä johdinliitäntä 240 mm ² .

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK