

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.930 Adapterit

Osavaltio: 6.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.930 - Adapterit RiLine Compact -komponenteille

RiLine Compact -komponenttien asennukseen 185 mm:n kiskojärjestelmiin.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.930
Materiaali	Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri	RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	185 mm
Johtimien lähtö	ylös/alas
Installation type	Ruuvikiinnitys
Napojen määrä	3-nap.
Nimellisvirta maks.	320 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Kiinnitykseen rei'itettyihin virtakiskoihin. On huomioitava, että laitealueelle ei ole asennettu peiteprofiilia. Kontaktiliittimiä on käytettävä, kun adapteria käytetään virtakiskoissa, joissa on kosketussuoja
Muunninasennukseen	Joo
Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 670 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,6 kg
Bruttopaino	2,769 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27370304

---

Tuotekuvaus

SV Adapteri 320 A (2 x 160 A), 3-napainen, johtimien lähtö ylhäällä/  
alhaalla, ruuvikiinnitys, RiLine Compact -komponenteille

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)