


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.950 Virtamuunnin

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.950 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.950
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Sopii tilausnumerolle	9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nimellisteho	1,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz

# ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,13 kg
Bruttopaino	0,14 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Virtamuuntaja 250 A/5 A, NH-kuormanerotuskiskoihin, koko 1-3 / adapteri RiLine Compact -komponenteille (SV 9677.XXX)