

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.951 Virtamuunnin

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.951 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.951
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	2/3
Sopii tilausnumerolle	9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nimellisteho	1,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Insulation material (class)	H
Primary current	400 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm ²
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,136 kg
Bruttopaino	0,146 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Virtamuuntaja 400 A/5 A, NH-kuormanerotuskiskoihin, koko 2-3 / adapteri RiLine Compact -komponenteille (SV 9677.XXX)