



# SV 9677.952 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9677.952
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Rakennekoolle	3
Sopii tilausnumerolle	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Nimellisteho	1,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,136 kg
Bruttopaino	0,146 kg

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	SV Virtamuuntaja 500 A/5 A, NH-kuormanerotuskiskoihin, koko 3 / adapteri RiLine Compact -komponenteille (SV 9677.XXX)