

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.958 Virtamuunnin

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.958 - Virtamuunnin

Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.

ominaisuudet

Tilausno	SV 9677.958
Tuotekuvaus	Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
Materiaali	Polyamidi
Sopii tilausnumerolle	9677930
Nimellisteho	2,5 VA
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Insulation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 4 mm ²
Nimellistaajuus	50 - 60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,16 kg
Bruttopaino	0,17 kg
Tullitariffinimike	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SV Virtamuuntaja 800 A/5 A RiLine Compact -adapterille 185 mm
(SV 9677.930)