

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.227

# Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.227 - Rivikaappijärjestelmä VX25

## Kytkinlistakaapit

Rivitysjärjestelmät sähköenergian jakeluun, varustettu varoke-erottimilla (valmistaja ABB tai Jean Müller).



## ominaisuudet

Tilausno	VX 9680.227
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko ovi Kattolevy Takaseinä Pohjalevyt Etupuolen peitelevyt Lukitus: 3 mm kaksoislehti Toimintalohkon sivuseinät Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 2X:ään asti (riippuen kalustuksesta)

# ominaisuudet

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	158,95 kg
Bruttopaino	176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX Fuse-switch disconnecter enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel

# Hyväksynät

Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK