


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.426

# Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.426 - Rivikaappijärjestelmä VX25 Moduulikaappi

VX-rivitysjärjestelmät osavien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

## ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Tilausno                               | VX 9680.426   |
| Materiaali                             | Teräslevy, 1,5 mm   |
| Pintakäsittely                         | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Pohjalevyt: sinkitty |
| Väri                                   | RAL 7035  |
| Toimitus                               | Kaapin runko<br>Takaseinä<br>Pohjalevyt   |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta  |
| Test specification                     | IEC 61 439-1/-2<br>IEC 61 641   |
| Mitat                                  | Leveys: 400 mm<br>Korkeus: 2.200 mm<br>Syvyys: 600 mm   |
| Pakkausyksikkö                         | 1 kpl   |
| Nettopaino                             | 36 kg   |
| Bruttopaino                            | 38,5 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                | 106,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan                      | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike                     | 94032080  |
| ETIM 9                                 | EC000261  |
| ECLASS 8.0                             | 27180101  |
| Tuotekuvaus                            | VX Modular enclosure, WHdepth 400x2200x600 mm, sheet steel  |

# Hyväksynät

---

Sertifikaatit

Pintakäsittely

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK